

DAE 1530

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai
su "EasySwitch" valdikliu patogiam valdymui



- Individualus virtuvės dizainas – visiškai įmontuojama į 532 mm 532 mm pločio
- Didelės galios – 415 m³/h aukščiausia pakopa
- Tolygus apšvietimas – šviesos diodų juoste
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo
- Saugus ir lengvas valymas – "Miele CleanCover"



EAN: 4002516872016 / Medžiagos numeris: 12760940 /
Senosios medžiagos numeris: 28E1530SD

Bendra informacija

Modelio tipas	DAE 1530
Gamintojo gaminio Nr.	12760940
EAN numeris	4002516872016
Rinkodaros klasė	Silver

Konstrukcija

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgas	•
--------------------------------------	---

Konstrukcija ir dizainas

Spalva	Nerūdijantysis plienas
--------	------------------------

Veikimo režimai

Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUU 150, DUU 151
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 32-P

Valdymo patogumas

Elektroninis valdymas	•
Galios lygiai (be "Booster" lygio)	3
"EasySwitch"	•
Valdymas	"EasySwitch"
"Booster" lygiai	1

Efektivumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	B
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	72,2
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	B
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	B

Patogi priežiūra

Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" dangą	•
---	---

Filtrų sistema

Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	1
--	---

Apšvietimas

Vatų skaičius x	1 x 3,2 W
Apšvietimo stiprumas, lx	360 lx
Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin

Ventiliatorius

Ventiliatorių skaičius	1
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•

Oro ištraukimas

1 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	215
2 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	315
3 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	415
Veikiant "Booster" lygiu: oro debitas (m ³ /h)	675
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	45,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	48,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	53,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	65,0

DAE 1530

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai
su "EasySwitch" valdikliu patogiam valdymui



EAN: 4002516872016 / Medžiagos numeris: 12760940 /
Senosios medžiagos numeris: 28E1530SD

1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	30,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	34,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	39,0
Garso slėgis veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	51,0

Cirkuliuojantis oras

1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	200
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	295
3 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	395
"Booster" lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	630
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	46,0
Triukšmo stiprumo lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	71,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	53,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	59,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	32,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	39,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	45,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	57,0

Sauga

Apsauginis išsijungimas

•

Techniniai duomenys

Mažiausias atstumas iki elektrinės kaitlentės, mm	450
Gartraukio plotis, mm	532
Gartraukio aukštis, mm	50
Mažiausias atstumas iki dujinių kaitviečių (daug. 12,6 kW bendroji galia, degiklis ≤ 4,5 kW), mm	650
Grynasis svoris, kg	9,0
Gartraukio ilgis, mm	372
Elektros laido ilgis, m	1,5
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,20
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50

Montavimo nuorodos

Ištraukiamoji jungtis viršuje	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150


Pristatymo komplekte esantys priedai

Atgalinė sklendė

•

DAE 1530

Ištraukiamojo ventiliatoriaus mazgai
su "EasySwitch" valdikliu patogiam valdymui



DAE1530, DAE1535 Installation drawing