

Triflex HX3 Plus

Akumuliatoriniai dulkių siurbiai

didelė siurb. galia | net 140 min. veikimo trukmė | grindų dangos atpaž. | HEPA



- Dulkių surinkimas >99,99 %* – kruopštus ir higieniškas giluminis valymas.
- “Boost” režimas: greitesniam stipriai užterštų vietų valymui
- Veikimo trukmė: iki 140 min.*** su VARTA ličio jonų įkraunamu akum.
- Patentuota*** “3-in-1” tipo dizainas su pastatymo funkcija prietaisui pastatyti
- HEPA fil.: 99,999 %**** oro ištraukimo filtr. gryniausiam aplinkos orui išgauti
- “FloorDetect”: automatinis grindų dangos atpažinimas ir galios reguliavimas
- “BrilliantLight”: ypač ryški priekinė LED lemputė, kad dulkės būtų aptiktos kuo geriau
- Ekranas: rodo likusį laiką ir svarbius duomenis, kad dulkių siurbimas nekeltų streso
- “Twist2open”: higieniškas ir patogus dulkių talpyklos ištuštinimas
- “Miele & Cie. KG” kruopščiai sukūrė ir pagamino Vokietijoje
- “Premium” komplektas: įskaitant “Hardfloor Care Tool” ir antrąją bateriją

* Surinkdami dulkes nuo kietųjų grindų su įpjovomis, pasiekiamo > 100 % dulkių surinkimo galios pakopą H1, matuojant pagal IEC 62885-4:2024.

** Galioja MIN galios pakopai, jeigu neprijungtas elektrinis šepetys “MultiFloor XXL” ir naudojami 2 akumuliatoriai

*** Patentas: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999 % pagal IEC 62885-4:2020 / HEPA pagal EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922742 / Medžiagos numeris: 12878370 / Senosios medžiagos numeris: 41WDLO34EU2

Bendra informacija

Modelio tipas	Triflex HX3 Plus
Gamintojo gaminio Nr.	12878370
EAN numeris	4002516922742

Konstrukcija

Akumuliatoriniai dulkių siurbiai	•
Prekių ženklas	Triflex HX3
Variklio tipas	Digital Efficiency Motor
Prekės tipas	SWDLO

Konstrukcija ir dizainas

Spalva	Titano PF
--------	-----------

Plovimas

“Vortex” technologija	•
-----------------------	---

Valdymo patogumas

Elektroninis siurbimo galios valdymas	Ekranas / 3 lygiai
Stiprinimo režimas	•
Statymo sistema pertraukoms tarp siurbimų	•
Keičiamas ličio jonų akumulatorius	•
”Trys viename” dizainas	•

Filtrų sistema

“ComfortClean”	•
Išsėtinančiojo oro valymo filtras	“HEPA Lifetime” filtras
Dulkių talpyklos tūris, l	0,5

Techniniai duomenys

Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų
Vardinė akumuliatoriaus talpa, mAh	2500
Garso stiprumas, dB	74,0
Plotis mm	260
Aukštis, mm	1297
Gylis (mm)	280
Svoris, kg	3,6
Voltai	25,2
”PowerUnit Solo” veikimo trukmė žemoje pakopoje	2 x 70
LOW pakopos veikimo trukmė su elektriniais priedais	2 x 38
Veikimo trukmė aukštoje pakopoje su elektriniais priedais	2 x 15
Siurbiamas plotas, m ²	2 x 160
Įkrovimo trukmė, min.	240

Pristatymo komplekte esantys priedai

Siurbimo šepetėlis HX-DB	•
Antgalis apmušalams XL HX-UN	•
Antgalis tarpeliams HX-CN	•
Valymo šepetėlis	Ne
Sieninis laikiklis	•
Maitinimo blokas	•
Papildomas akumulatorius	•
Kietųjų grindų priežiūros rinkinys	•