

Triflex HX3 Aqua

Akumuliatoriniai dulkių siurbiai

didelė siurbimo galia | iki 70 min. veikimo trukmė | grindų dangos atpažinimas | HEPA | "AquaTwister"



- "AquaTwister": giluminis valymas ir 360° apšvietimas, kad švarą būtų galima gerai matyti
- Dulkių surinkimas >99,99 %* – kruopštus ir higieniškas giluminis valymas.
- "Boost" režimas: greitesniam stipriai užterštų vietų valymui
- Veikimo trukmė: iki 70 min.** su VARTA ličio jonų įkraunamu akum.
- Patentuota*** "3-in-1" tipo dizainas su pastatymo funkcija prietaisui pastatyti
- HEPA fil.: 99,999 %**** oro ištraukimo filtr. gryniausiam aplinkos orui išgauti
- "FloorDetect": automatinis grindų dangos atpažinimas ir galios reguliavimas
- "BrilliantLight": ypač ryški priekinė LED lemputė, kad dulkės būtų aptiktos kuo geriau
- Ekranas: rodo likusį laiką ir svarbius duomenis, kad dulkių siurbimas nekelėtų streso
- "Twist2open": higieniškas ir patogus dulkių talpyklos ištuštinimas
- "Miele & Cie. KG" kruopščiai sukūrė ir pagamino Vokietijoje

* Surinkdami dulkes nuo kietųjų grindų su įpjovomis, pasiekiamo > 100 % dulkių surinkimo galios pakopą H1, matuojant pagal IEC 62885-4:2024.

** Taikoma MIN galios pakopai neprijungus "MultiFloor XXL" elektrinio šepetėlio

*** Patentas: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999 % pagal IEC 62885-4:2020 / HEPA pagal EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922759 / Medžiagos numeris: 12878380 / Senosios medžiagos numeris: 41WDLO35EU2

Bendra informacija	
Modelio tipas	Triflex HX3 Aqua
Gamintojo gaminio Nr.	12878380
EAN numeris	4002516922759
Konstrukcija	
Akumuliatoriniai dulkių siurbiai	•
Prekių ženklas	Triflex HX3
Variklio tipas	Digital Efficiency Motor
Prekės tipas	SWDLO
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
Plovimas	
"Vortex" technologija	•
Valdymo patogumas	
Elektroninis siurbimo galios valdymas	Ekranas / 3 lygiai
Stiprinimo režimas	•
Statymo sistema pertraukoms tarp siurbimų	•
Keičiamas ličio jonų akumulatorius	•
"Trys viename" dizainas	•
Filtrų sistema	
"ComfortClean"	•
Išeinančio oro valymo filtras	"HEPA Lifetime" filtras
Dulkių talpyklos tūris, l	0,5
Techniniai duomenys	
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų
Vardinė akumulatoriaus talpa, mAh	2500
Garso stiprumas, dB	74,0
Plotis mm	260
Aukštis, mm	1297
Gylis (mm)	280
Svoris, kg	3,6
Voltai	25,2
"PowerUnit Solo" veikimo trukmė žemoje pakopoje	70
LOW pakopos veikimo trukmė su elektriniais priedais	38
Veikimo trukmė aukštoje pakopoje su elektriniais priedais	15
Siurbiamas plotas, m ²	160
Įkrovimo trukmė, min.	240
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Siurbimo šepetėlis HX-DB	•
Antgalis apmušalams XL HX-UN	•
Antgalis tarpeliams HX-CN	•
Valymo šepetėlis	Ne
Sieninis laikiklis	•
Maitinimo blokas	•
"AquaTwister"	•
"AquaPad"	2
Universali valymo priemonė (ml)	500
Laikymo padėklas	•