

Triflex HX3 Plus Aqua

Akumuliatoriniai dulkių siurbļiai

didelė siurbimo galia | iki 140 min. veikimo trukmė | grindų dangos atpažinimas | HEPA | “AquaTwister“



- “AquaTwister”: giluminis valymas ir 360° apšvietimas, kad švarą būtų galima gerai matyti
- Dulkių surinkimas >99,99 %* – kruopštus ir higieniškas giluminis valymas.
- “Boost” režimas: greitesniam stipriai užterštų vietų valymui
- Veikimo trukmė: iki 140 min.^{***} su VARTA ličio jonų įkraunamu akum.
- Patentuota^{***} “3-in-1” tipo dizainas su pastatymo funkcija prietaisui pastatyti
- HEPA fil.: 99,999 %^{****} oro ištraukimo filtr. gryniausiam aplinkos orui išgauti
- “FloorDetect”: automatinis grindų dangos atpažinimas ir galios reguliavimas
- “BrilliantLight”: ypač ryški priekinė LED lempuė, kad dulkės būtų aptiktos kuo geriau
- Ekranas: rodo likusį laiką ir svarbius duomenis, kad dulkių siurbimas nekelėtų streso
- “Twist2open”: higieniškas ir patogus dulkių talpyklos ištuštinimas
- “Miele & Cie. KG” kruopščiai sukūrė ir pagamino Vokietijoje
- “Premium” komplektas: įskaitant “Hardfloor Care Tool” ir antrąją bateriją

* Surinkdami dulkes nuo kietųjų grindų su įpjovomis, pasiekiamo > 100 % dulkių surinkimo galios pakopą H1, matuojant pagal IEC 62885-4:2024.

** Galioja MIN galios pakopai, jeigu neprijungtas elektrinis šepetys “MultiFloor XXL” ir naudojami 2 akumuliatoriai

*** Patentas: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999 % pagal IEC 62885-4:2020 / HEPA pagal EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922766 / Medžiagos numeris: 12878390 / Senosios medžiagos numeris: 41WDLO36EU2

Bendra informacija	
Modelio tipas	Triflex HX3 Plus Aqua
Gamintojo gaminio Nr.	12878390
EAN numeris	4002516922766
Konstrukcija	
Akumuliatoriniai dulkių siurbļiai	•
Prekių ženklas	Triflex HX3
Variklio tipas	Digital Efficiency Motor
Prekės tipas	SWDLO
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
Plovimas	
“Vortex” technologija	•
Valdymo patogumas	
Elektroninis siurbimo galios valdymas	Ekranas / 3 lygiai
Stiprinimo režimas	•
Statymo sistema pertraukoms tarp siurbimų	•
Keičiamas ličio jonų akumulatorius	•
”Trys viename” dizainas	•
Filtrų sistema	
“ComfortClean”	•
Išsėjančio oro valymo filtras	“HEPA Lifetime” filtras
Dulkių talpyklos tūris, l	0,5
Techniniai duomenys	
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų
Vardinė akumulatoriaus talpa, mAh	2500
Garso stiprumas, dB	74,0
Plotis mm	260
Aukštis, mm	1297
Gylis (mm)	280
Svoris, kg	3,6
Voltai	25,2
”PowerUnit Solo” veikimo trukmė žemoje pakopoje	2 x 70
LOW pakopos veikimo trukmė su elektriniais priedais	2 x 38
Veikimo trukmė aukštoje pakopoje su elektriniais priedais	2 x 15
Siurbiamas plotas, m ²	2 x 160
Įkrovimo trukmė, min.	240
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Siurbimo šepetėlis HX-DB	•
Antgalis apmušalams XL HX-UN	•
Antgalis tarpeliams HX-CN	•
Valymo šepetėlis	Ne
Sieninis laikiklis	•
Maitinimo blokas	•
Papildomas akumulatorius	•
Kietųjų grindų priežiūros rinkinys	•
“AquaTwister“	•
“AquaPad“	2

Triflex HX3 Plus Aqua

Akumuliatoriniai dulkių siurbiai

didelė siurbimo galia | iki 140 min. veikimo trukmė | grindų dangos atpažinimas | HEPA | "AquaTwister"



EAN: 4002516922766 / Medžiagos numeris: 12878390 /

Senosios medžiagos numeris: 41WDL036EU2

Universali valymo priemonė (ml)

500

Laikymo padėklas

•