

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu

800 mm | Oro ištraukimas ir recirkuliacija | "SilenceMotor" | Lanksti maisto ruošimo zona



- Tyliausias "TwoInOne" tik iš "Miele" – "Silence Motor"
- Daug vietos – 4 plačios kaitvietės, įsk. 2 "Flex" zonas
- Automatinis ventiliatoriaus lygių reguliavimas – "Con@ctivity"
- Kompaktiškas valdymas skaičių eilutėje – "ComfortSelect Plus"
- Lanksčiai montuojamos – "Plug&Play", nukreiptas recirk. oras arba oro ištrauk.



EAN: 4002516943730 / Medžiagos numeris: 12904810 /

Senosios medžiagos numeris: 26747375D

Bendra informacija	
Modelio žymuo	KMDA 7473-1 FL Silence
Gamintojo gaminio numeris	12904810
EAN numeris	4002516943730
Rinkodaros klasė	Gold
Konstrukcija	
Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu	•
Veikimo režimai	
Oro ištraukimui reikalingi papildomi priedai	DFK-xxx,DMK 150-1
Oro recirkuliacijai reikalingi papildomi priedai	DFK-xxx,DUU 1500,DUU 600
Oro recirkuliacija neištiesta ("Plug&Play" montavimas)	•
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Montavimas vienoje plokštumoje	•
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Montavimas ant stalviršio	•
Plokščiasis gartraukis	•
Dengiamųjų grotelių spalva	Nerūdijantysis plienas
Riebalų filtro spalva	Nerūdijantysis plienas
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	2
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
"PowerFlex" kaitvietės	
Skaičius	4
Tipas	"Flex" kaitvietė
Skersmuo, mm	Ø 110-210
Galia, W	2100
"Booster" funkcija, W	3000
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	Kairėje
Tipas	"Flex" maisto ruošimo zona
Dydis, mm	210x420
Maks. "Booster" galia, W	3700
Maks. galia, W	3000
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	dešinėje
Tipas	"Flex" kaitvietė
Dydis, mm	210x420
Maks. "Booster" galia, W	3700
Maks. galia, W	3000
Valdymo patogumas	
Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect Plus"
"Miele@home"	•
"Con@ctivity"	•
Skaitmeninis galios lygio rodymas	•
Indikatoriaus spalva	Geltona

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu

800 mm | Oro ištraukimas ir recirkuliacija | "SilenceMotor" | Lanksti maisto ruošimo zona



EAN: 4002516943730 / Medžiagos numeris: 12904810 /

Senosios medžiagos numeris: 26747375D

Automatinė užvirinimo sistema	•
Nuolatinis puodo atpažinimas	•
Maisto pašildymas	•
"Stop&Go" funkcija	•
"Recall" funkcija	•
Laikmatis	•
Automatinio išjungimo funkcija	•
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	•
Aktyvintųjų anglių filtro prisotinimo indikatorius	•
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro būklės rodmuo	•
Lengvai valomas gaubto vidus, su "CleanCover" dangą	•
Smart Extras	
Receptai	•
"Smart Home" integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A+
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	31,3
"Silence" variklis	•
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,3
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Energijos sąnaudos tinklo parengties režimu, W	2,0
Laikas iki automatinės išjungties būsenos min.	10
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą min.	10
Laikas iki automatinio perjungimo į tinklo parengties režimą min.	10
Riebalų atskyrimo klasė	A
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	•
Valymo apsauga	•
Greitas gartraukio vidaus valymas	•
Intensyvus gartraukio vidaus valymas	•
Oro ištraukimas	
Oro debito pakopa min. (m ³ /h) pagal EN 61591	205
Oro debito pakopa maks. (m ³ /h) pagal EN 61591	533
Intensyvus lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	606
Garso galios pakopa maž. (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	41
Garso galios pakopa didž. (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	64
Garso stiprumas veikiant "Booster" lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	68
Garso slėgis min. (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	28,0
Garso slėgio pakopa didž. (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	51,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant "Intensive" lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	54,0
Cirkuliuojantis oras	
Oro debito pakopa min. (m ³ /h) pagal EN 61591	160
Oro debito pakopa maks. (m ³ /h) pagal EN 61591	475

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu

800 mm | Oro ištraukimas ir recirkuliacija | "SilenceMotor" | Lanksti maisto ruošimo zona



EAN: 4002516943730 / Medžiagos numeris: 12904810 /

Senosios medžiagos numeris: 26747375D

"Booster" 1 lygio oro debitas (m ³ /h) pagal EN 61591	510
Garso galios pakopa maž. (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	46,0
Garso galios pakopa didž. (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	68,0
Garso stiprumas veikiant "Booster" 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	70,0
Garso slėgis maž. (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	33,0
Garso slėgio pakopa didž. (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	55,0
Garso slėgis veikiant "Booster" 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	57,0

Sauga

Apsauginis išsijungimas	•
Užrakinimo funkcija	•
Paleidimo blokatorius	•
Įmontuotas aušinimo ventiliatorius	•
Apsauga nuo perkaitimo	•
Liekamosios šilumos indikatorius	•
Lango kontaktinio jungiklio jungtis	•

Techniniai duomenys

Matmenys, mm (plotis)	800
Matmenys, mm (aukštis)	200
Matmenys, mm (ilgis)	520
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	200
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	780 mm
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500 mm
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	780
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	500
Svoris, kg	15
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	804
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	524
Bendra prijungta apkrova, kW	7,50
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50 - 60
Elektros laido ilgis, m	1,6


Pristatymo komplekte esantys priedai

Jungimo laidas	•
Aktyvintosios anglies filtras DKF 35-P	•
"Plug&Play" adapteris	•


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu


800 mm | Oro ištraukimas ir recirkuliacija | "SilenceMotor" | Lanksti maisto ruošimo zona




KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu


800 mm | Oro ištraukimas ir recirkuliacija | "SilenceMotor" | Lanksti maisto ruošimo zona




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu




800 mm | Oro ištraukimas ir recirkuliacija | "SilenceMotor" | Lanksti maisto ruošimo zona



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
6 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
14 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air




Installation plan DVS150PP

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-
1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR,
Exhaust air



800 mm | Oro ištraukimas ir recirkuliacija | "SilenceMotor" | Lanksti maisto ruošimo zona



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL
MattFinish – flush installation, drilling template,
Installation depth 21 cm



KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view
flush+X



Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkzeugeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plus- und Plus-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL –
Operating options