

KM 8565 FR

Nuo orkaitės neprikl. induk. kaitlentė

626 mm | “PowerFlex” maisto ruošimo zonos | paruošta “M Sense”



- 4 kaitvietės, įskaitant 2 galingas “PowerFlex” maisto ruošimo zonas
- Tikslūs nustatymai naudojant 4 “MultiSlide” slankiklius, įskaitant išmanųjį interneto tinklą
- Maistui gaminti ir kepti “M Sense” maisto ruošimo induose – pritaikyta “M Sense”
- Trumpiausia pašildymo trukmė su “Booster” lygiu
- Galimo 626 mm pločio su nerūd. plieno rėmu, montuoj. ant stalviršio

EAN: 4002516951704 / Medžiagos numeris: 12911430 /
Senosios medžiagos numeris: 26185650D

Bendra informacija	
Modelio žymuo	KM 8565 FR
Gamintojo gaminio numeris	12911430
EAN numeris	4002516951704
Rinkodaros klasė	Gold
Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Indukcija
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	•
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Nerūdijančiojo plieno rėmas	•
Montavimas ant stalviršio	•
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	2
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
“PowerFlex” kaitvietės	
Skaičius	4
Tipas	“PowerFlex” kaitvietė
Skersmuo, mm	Ø 120 – 230
Galia, W	2100
“Booster” funkcija, W	3650
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	Kairėje
Tipas	“PowerFlex” tiltas
Dydis, mm	230x390
Maks. “Booster” galia, W	7360
Maks. galia, W	4200
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	dešinėje
Tipas	“PowerFlex” tiltas
Dydis, mm	230x390
Maks. “Booster” galia, W	7360
Maks. galia, W	4200
Valdymo patogumas	
Valdymas jutikliniais mygtukais	“MultiSlide”
“Miele@home”	•
“Con@ctivity”	•
Puodo ir puodo dydžio atpažinimo funkcija	•
“M Sense ready”	•
Indikatoriaus spalva	Geltona
Automatinė užvirinimo sistema	•
Maisto pašildymas	•
“Stop&Go” funkcija	•
“Recall” funkcija	•
Laikmatis	•

KM 8565 FR

Nuo orkaitės neprikl. indukc. kaitlentė

626 mm | “PowerFlex” maisto ruošimo zonos | paruošta “M Sense”



EAN: 4002516951704 / Medžiagos numeris: 12911430 /

Senosios medžiagos numeris: 26185650D

Automatinio išjungimo funkcija	•
Išmanusis puodo atpažinimas	•
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	•
Pagalbinės programos	•

Smart Extras

Informaciniai pranešimai	•
NFC susiejimas	•

Smart Extras

“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•

Efektyvumas

Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,3
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	0,8
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2,0
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną “išj.”	10
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	10
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	10

Patogi priežiūra

Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	•
Valymo apsauga	•

Sauga

Apsauginis išsijungimas	•
Užrakinimo funkcija	•
Paleidimo blokatorius	•
Įmontuotas aušinimo ventiliatorius	•
Apsauga nuo perkaitimo	•
Liekamosios šilumos indikatorius	•

Techniniai duomenys

Matmenys mm (A x P x I)	52 x 626 x 526
Matmenys mm (A x P x I)	626 x 52 x 526
Matmenys, mm (plotis)	626
Matmenys, mm (aukštis)	52
Matmenys, mm (ilgis)	526
Išpjovos matmenys mm (P x I) montuojant ant stalviršio	600 mm x 500 mm
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	600 mm
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	500 mm
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	45
Svoris, kg	11
Bendra prijungta apkrova, kW	7,36
Elektros laidų ilgis, m	1,6
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50 - 60


Pristatymo komplekte esantys priedai

Jungimo laidas	•
----------------	---

KM 8565 FR

Nuo orkaitės neprikl. induk. kaitlentė

626 mm | "PowerFlex" maisto ruošimo zonos | paruošta "M Sense"



KM8565FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing