

DAD 4870 Levantar

Žemyn traukiantis gartraukis

800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Jutiklinis | “Con@ctivity” | “DynamicWhite”



- Paprasta montuoti cirkul. oro režime su “Plug&Play” priedais
- Mechanškai reguliuojamas gartraukio gaubtas – “Hood in motion”
- -
- Dynamic White – puikus spalvinės temperatūros suderinimas su kitais šviesos šaltiniais
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo



EAN: 4002516966838 / Medžiagos numeris: 12934690 /
Senosios medžiagos numeris: 28D4870BD

Bendra informacija	
Modelio žymuo	DAD 4870 Levantar
Gamintojo gaminio numeris	12934690
EAN numeris	4002516966838
Rinkodaros klasė	Gold
Konstrukcija	
Žemyn traukiantis gartraukis	•
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
Veikimo režimai	
Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUU 600,DUP 150
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 30-P, DKF 30-R
Dizainas	
Siurbimas kraštuose	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Elektroninis valdymas	•
“Con@ctivity”	Asmeniškai pritaikytas
Galios lygiai (be “Booster” lygio)	3
“SmartControl”	•
“Booster” lygiai	2
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius	•
Aktyvintosios anglies filtro prisotinimo indikatorius	•
“Hood in motion”	•
Smart Extras	
Informaciniai pranešimai	•
“AmbientLight”	•
“Dynamic White”	•
Smart Extras	
“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A
Elektros energijos valdymo sistema	•
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	41,1
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	B
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga	•
Filtrų sistema	
Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	2
Apšvietimas	
Vatų skaičius x	1 x 12 W

DAD 4870 Levantar

Žemyn traukiantis gartraukis

800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Jutiklinis | “Con@ctivity” | “DynamicWhite”



EAN: 4002516966838 / Medžiagos numeris: 12934690 /
Senosios medžiagos numeris: 28D4870BD

Apšvietimo stiprumas, Lx	400 lx
Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
Šviesos reguliavimo funkcija	•
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	205
2 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	350
3 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	450
Veikiant “Booster” lygiu: oro debitas (m ³ /h)	610
“Booster” 2 pakopos oro debitas (m ³ /h) pagal EN 61591	655
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	43,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	55,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	62,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	69,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	71,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	30,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	42,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	48,0
Garso slėgis veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	55,0
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	57,0
Cirkuliuojantis oras	
1 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	165
2 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	320
3 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	420
“Booster” lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	525
“Booster” 2 lygio oro debitas (m ³ /h) pagal EN 61591	560
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	49,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	63,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	69,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	74,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	75,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	36,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	50,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	55,0
Garso slėgis veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	61,0
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	62,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•
Vieno sluoksnio apsauginis stiklas	•
Techniniai duomenys	
Gartraukio plotis, mm	800

DAD 4870 Levantar

Žemyn traukiantis gartraukis

800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Jutiklinis | “Con@ctivity” | “DynamicWhite”




EAN: 4002516966838 / Medžiagos numeris: 12934690 /
Senosios medžiagos numeris: 28D4870BD

Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais min., mm	1008
Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais maks., mm	1288
Gartraukio aukštis, mm	708
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime min., mm	1008
Gartraukio ilgis, mm	171
Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime mak., mm	1288
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	790
Išpjovos matmenys mm (gylis) montuojant ant stalviršio	106
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje, vidiniai	790
Išpjovos matmenys mm (gylis) montuojant vienoje plokštumoje, vidiniai	106
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje, išoriniai	804
Išpjovos matmenys mm (gylis) montuojant vienoje plokštumoje, išoriniai	124
Grynasis svoris, kg	34,0
Elektros laido ilgis, m	1,3
Apsauginis kontaktinis kištukas	•
Bendra prijungta apkrova, kW	0,25
Montavimas spintelėje	Yes
Montavimas ant grindų	Yes
Minimalus bazinio prietaiso plotis, mm	900
Stiklinio rėmo plotis mm	800
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50
Montavimo nuorodos	
Ištraukiamojo oro jungtis apačioje	•
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm	150
Optimaliai dera su kaitlente, atsižvelgiant į galimybes	KM 8482 FL, KM 8484 FL, KM 8585 FL
Montavimas vienoje išpjovoje kartu su kaitlente	Yes
Montavimas vienoje plokštumoje	Yes
Montavimas ant stalviršio	Yes
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Pailgintos prietaiso kojelės	•
Tarpinė juostelė derinant su kaitlente	•


DAD 4870 Levantar

Žemyn traukiantis gartraukis


800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Jutiklinis | “Con@ctivity” | “DynamicWhite”




DAD4870, DAD6880, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings

