

DAD 6880 Levantar Ambient

Žemyn traukiantis gartraukis

800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Jutiklinis | “Con@ctivity” | “AmbientLight”



- Paprasta montuoti cirkul. oro režime su “Plug&Play” priedais
- Mechanškai reguliuojamas gartraukio gaubtas – “Hood in motion”
- –
- “AmbientLight”# – išskirtinis, spalvingas apšvietimas maloniai aplinkai
- Filtravimas – 10 sl. filtras iš nerūdijančio plieno ir metalo



EAN: 4002516966951 / Medžiagos numeris: 12934720 / Senosios medžiagos numeris: 28D6880BD

Bendra informacija

Modelio tipas	DAD 6880 Levantar Ambient
Gamintojo gaminio Nr.	12934720
EAN numeris	4002516966951
Rinkodaros klasė	Platinum

Konstrukcija

Žemyn traukiantis gartraukis	•
------------------------------	---

Konstrukcija ir dizainas

Spalva	Obsidiano juoda
--------	-----------------

Veikimo režimai

Oro tiekimo būdas	Permontuojama
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą	DUU 600, DUP 150
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą	DKF 30-P, DKF 30-R

Dizainas

Siurbimas kraštuose	•
---------------------	---

Valdymo patogumas

Sujungimas su “Miele@home”	•
Elektroninis valdymas	•
“Con@ctivity”	Asmeniškai pritaikytas
Galios lygiai (be “Booster” lygio)	3
“SmartControl White”	•
“Booster” lygiai	2
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius	•
Aktyvintosios anglies filtro prisotinimo indikatorius	•
“Hood in motion”	•

Smart Extras

Informaciniai pranešimai	•
“AmbientLight”	•
“Dynamic White”	•

Smart Extras

“RemoteUpdate”	•
“Smart Home” integravimas	•

Efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A
Elektros energijos valdymo sistema	•
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	41,1
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų atskyrimo klasė	B

Patogi priežiūra

Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga	•
---	---

Filtrų sistema

Nerūdijančio plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių)	2
--	---

DAD 6880 Levantar Ambient

Žemyn traukiantis gartraukis

800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Jutiklinis | “Con@ctivity” | “AmbientLight”



EAN: 4002516966951 / Medžiagos numeris: 12934720 /
Senosios medžiagos numeris: 28D6880BD

Apšvietimas	
Vatų skaičius x	1x 12W + 1x 8W
Apšvietimo stiprumas, Lx	400 lx
Spalvinė temperatūra, K	3500 Kelvin
Šviesos reguliavimo funkcija	•
Aplinkos apšvietimas spalvotas	•
Ventiliatorius	
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius	•
Oro ištraukimas	
1 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	205
2 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	350
3 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	450
Veikiant “Booster” lygiu: oro debitas (m ³ /h)	610
“Booster” 2 pakopos oro debitas (m ³ /h) pagal EN 61591	655
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	43,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	55,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	62,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	69,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	71,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	30,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	42,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	48,0
Garso slėgis veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	55,0
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	57,0
Cirkuliuojantis oras	
1 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	165
2 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	320
3 lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	420
“Booster” lygio oro debitas (m ³ /val.) pagal EN 61591	525
“Booster” 2 lygio oro debitas (m ³ /h) pagal EN 61591	560
1 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	49,0
Triukšmo stiprumo lygis veikiant “Intensive” lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	74,0
2 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	63,0
3 lygio garso stiprumas (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	69,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	75,0
1 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	36,0
2 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	50,0
3 lygio garso slėgis (dB(A) re20μPa) pagal EN 60704-2-13	55,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant “Intensive” lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	61,0
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 μPa) pagal EN 60704-2-13	62,0
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	•

DAD 6880 Levantar Ambient

Žemyn traukiantis gartraukis

800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Jutiklinis | “Con@ctivity” | “AmbientLight”



EAN: 4002516966951 / Medžiagos numeris: 12934720 /
Senosios medžiagos numeris: 28D6880BD

Vieno sluoksnio apsauginis stiklas

•

Techniniai duomenys

Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais min., mm

1008

Bendras gartraukio aukštis veikiant ištraukiamuoju ir išoriniu režimais maks., mm

1288

Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime min., mm

1008

Bendras gartraukio aukštis cirkuliuojančio oro režime mak., mm

1288

Gartraukio plotis, mm

800

Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio

790

Išpjovos matmenys mm (gylis) montuojant ant stalviršio

106

Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje, vidiniai

790

Išpjovos matmenys mm (gylis) montuojant vienoje plokštumoje, vidiniai

106

Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje, išoriniai

804

Išpjovos matmenys mm (gylis) montuojant vienoje plokštumoje, išoriniai

124

Gartraukio aukštis, mm

708

Grynasis svoris, kg

34,0

Gartraukio ilgis, mm

171

Elektros laido ilgis, m

1,3

Apsauginis kontaktinis kištukas

•

Bendra prijungta apkrova, kW

0,26

Montavimas spintelėje

Yes

Montavimas ant grindų

Yes

Minimalus bazinio prietaiso plotis, mm

900

Stiklinio rėmo plotis mm

800

Įtampa, V

230

Saugikliai, A

10

Fazių skaičius

1

Dažnis, Hz

50

Montavimo nuorodos

Ištraukiamojo oro jungtis apačioje

•

Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm

150

Optimaliai dera su kaitlente, atsižvelgiant į galimybes

KM 8684 FL, KM 8685 FL

Montavimas vienoje išpjovoje kartu su kaitlente

Yes

Montavimas vienoje plokštumoje

Yes

Montavimas ant stalviršio

Yes

Pristatymo komplekte esantys priedai

Pailgintos prietaiso kojelės

•


Tarpinė juostelė derinant su kaitlente

•


DAD 6880 Levantar Ambient

Žemyn traukiantis gartraukis


800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Jutiklinis | “Con@ctivity” | “AmbientLight”




DAD4870, DAD6880, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings

