


WE770Q WCS

W2 per priekį pakraunama skalbyklė

A-30 %* | 10 kg | 1600 (aps./min.) | "TwinDos" | "QuickPowerWash" | "SteamCare"



- Išbandyta net 20 metų trunkanti tobula skalbinių priežiūra*
- A klasėje sutaupoma kur kas daugiau energijos: -30 %**
- Sutaupykite iki 40 % skalbiklio dėl automatinio "TwinDos"® dozavimo***
- "QuickPowerWash" užtikrina veiksmingą ir greitą rezultatą per 49 minutes****
- "SteamCare" sumažina lyginimo trukmę net iki 50 % ir atnauja jūsų drabužius

* Kurdamą W1 / W2 skalbyklių seriją "Miele" išbandė modelius ir pagrindinius komponentus, naudodant juos 5000 skalbimo ciklų (= 5 skalbimo ciklai per savaitę, 50 savaitių per metus) įvairiose programose. Galutinių gaminių ilgaamžiškumui garantija netaikoma. Daugiau žr.: miele.com/20years

** 30 % ekonomiškesnė už A energijos vartojimo efektyvumo klasės ribinę vertę (52).

*** Palyginti su rankiniu dozavimu ir remiantis atliktų bandymų rezultatais.

**** Tai vienodai taikoma visoms "Miele" skalbyklėms, kurios atitinka patikros ataskaitos WL 1110/18 išvadose nurodytus procesų eigos ir prietaiso techninius parametrus.



EAN: 4002517018765 / Medžiagos numeris: 13081240 /


Senosios medžiagos numeris: 11E770Q1EU1

Bendra informacija	
Modelio žymuo	WE770Q WCS
Gamintojo gaminio numeris	13081240
EAN numeris	4002517018765
Rinkodaros klasė	Platinum
Konstrukcija	
Galima montuoti į kolonėlę	•
Montavimas "Side-by-side"	•
Statoma po stalviršiu	•
Durelių stabdiklis	dešinėje
Konstrukcija	
Prekių ženklas	W2
Pakraunamos iš priekio	•
Gręžimas	
Didž. gręžimo greitis	1600
Skalbimo sustabdymas	•
Funkcija "be gręžimo"	•
Dizainas	
Prietaiso spalva	Lotoso balta
Durelių dizainas	Stiklinės durys, "BlackEffect" / "Ocean blue" spalvos
Sukamojo parinkties jungiklio spalva	Karališkos juodos / "Ocean blue" spalvos žiedas
Skydelio konstrukcija	Nuožulnis
Valdymo tipas	Sukamasis jungiklis
Ekranas	"ComfortSensor"
Valomosios savybės	
Automatinis skalbiklio dozavimas "TwinDos"	•
Dozavimas kapsulėse "CapDosing"	•
Dėmių parinktis	•
"AddProgrammes"	•
Skalbinių tausojimas	
Tausojantis būgnas	•
Pakrovimas, kg	10
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Uždelstas paleidimas iki 24 val.	•
Likusio laiko rodmuo	•
Paros laiko rodymas	•
Būgno apšvietimas	Šviesos diodas
"MultiLingua"	•
"AutoClean" skalbiklio stalčius	•
"AddLoad"	•
Smart Extras	
Pripildymo lygiai	•
Skalbimo pagalbiklis	•
"AddProgrammes"	•

WE770Q WCS

W2 per priekį pakraunama skalbyklė

A-30 %* | 10 kg | 1600 (aps./min.) | “TwinDos” | “QuickPowerWash” | “SteamCare”



EAN: 4002517018765 / Medžiagos numeris: 13081240 /


Senosios medžiagos numeris: 11E770Q1EU1

“MobileStart”	•
“AI Diagnostics”	•
“RemoteUpdate”	•
Informaciniai pranešimai	•
“Smart Home” integravimas	•
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G)	A
Ekonomiškesnė už A energijos vartojimo efektyvumo klasės ribinę vertę (52)	30%
Svertinis suvartojamos energ. kiekis 100 veikimo ciklų, vieno skalbimo ciklo kWh	36
Svertinės vandens sąnaudos vieno veikimo ciklo metu, l	47
Gręžimo efektyvumo klasė (A–G)	A
Skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (gręžiant A–D)	A
Skleidžiamas akustinis triukšmas gręžiant, dB(A) re1 pW	72
Programos “ECO 40-60” veikimo trukmė, kai nominalioji talpa	239
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,50
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	0,50
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2,00
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną “išj.”	15
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	15
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	15
“FlexLoad” automatinio pakrovimo atpažinimo programa	•
Sąnaudų prognozė	•
Skalbimas žemoje temperatūroje “šaltai” ir “20 °C”	•
Kiekio automatika	•
Vandens kiekio skaitiklis	•
Putojimo reguliavimas	•
Skalbimo programos	
“QuickPowerWash”	•
Medvilnei	•
Lengvai prižiūrimi	•
Gležni audiniai	•
Šilkiniams audiniams (skalbimas rankomis)	•
Vilnai (skalbimas rankomis)	•
“Express 20” programa	•
Tamsūs skalbiniai / džinsai	•
Lauko drabužiai	•
Impregnavimas	•
Sportinė apranga	•
Sportiniai batai	•
Prietaiso plovimas	•
Tik skalavimas	•
ECO 40–60	•
Marškiniai / palaidinės	•
“PowerFresh”	•

WE770Q WCS

W2 per priekį pakraunama skalbyklė

A-30 %* | 10 kg | 1600 (aps./min.) | "TwinDos" | "QuickPowerWash" | "SteamCare"



EAN: 4002517018765 / Medžiagos numeris: 13081240 /


Senosios medžiagos numeris: 11E770Q1EU1

Pūkai / antklodės	•
Užuolaidos (dieninės) / užuolaidos (naktinės)	•
Nauji drabužiai	•
"SmartMatic®"	•
Tik pirminis lyginimas	•
Valyti būgną	•
Patalynė	•
Papildomos skalbimo funkcijos	
"SingleWash"	•
Trumpoji	•
Minkštinimas	•
Pirminis skalbimas	•
Daugiau vandens	•
Papildomas skalavimas	•
Ypač tyli	•
Pirminis lyginimas garais	•
Zirzeklis	•
Higieninė plus	•
Energijos taupymo	•
Sauga	
Apsaugos nuo vandens sistema	Watercontrol-System
PIN kodas	•
Optinė sąsaja	•
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	596
Matmenys mm (A x P x I)	850 x 596 x 621
Matmenys, mm (aukštis)	850
Matmenys, mm (ilgis)	621
Prietaiso ilgis atidarius dureles, mm	1092
Prietaiso ilgis be durelių, mm	600
Svoris, kg	89
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Dažnis, Hz	50
Bendra prijungta apkrova, kW	2,10 - 2,40
Vandens išleidimo žarnos ilgis, m	1,50
Pristatymo komplekte esantys priedai	
"UltraPhase 1+2"	•
Dovanų kuponas 5 "Miele" "UltraPhase" kasetėms	•
Galimos ekrano kalbos	
Galimos ekrano kalbos naudojant "MultiLingua"	deutsch, english (GB), français (FR), ελληνικά, italiano, hrvatski, nederlands, polski, română, srpski, slovenščina, türkçe, magyar


WE770Q WCS

W2 per priekj pakraunama skalbyklė


A-30 %* | 10 kg | 1600 (aps./min.) | "TwinDos" | "QuickPowerWash" | "SteamCare"



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

