

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu

620 mm | Individualios kaitvietės ir lanksti maisto ruošimo zona | “MattFinish”



- Prabangus paviršius išskirtiniam virtuvės dizainui – “MattFinish”
- Daugiau vietos ant stalviršio su 60 cm pločio “du viename” modeliu
- Mėgautės keturiomis viso dydžio kaitvietėmis, įskaitant “FlexZone”, skirtą didesniems maisto ruošimo indams
- Automatinis ventiliatoriaus lygių reguliavimas – “Con@ctivity”
- Lanksčiai montuojamos – “Plug&Play”, nukreiptas recirk. oras arba oro ištrauk.



EAN: 4002517034345 / Medžiagos numeris: 13095140 /
Senosios medžiagos numeris: 26D56493D

Bendra informacija

Modelio žymuo	KMDA 5649 FL MattFinish
Gamintojo gaminio numeris	13095140
EAN numeris	4002517034345
Rinkodaros klasė	Silver

Konstrukcija

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu	•
---	---

Veikimo režimai

Oro ištraukimui reikalingi papildomi priedai	DFK-xxxx,DMK 150-1
Oro recirkuliacijai reikalingi papildomi priedai	DFK-xxxx,DUU 1500
Oro recirkuliacija neištiesta (“Plug&Play” montavimas)	•

Dizainas

Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Montavimas vienoje plokštumoje	•
Stiklo keramikos spalva	Matinė juoda
Montavimas ant stalviršio	•
Įbrėžimams atsparus paviršius	MattFinish
Pirštų atspaudų nepaliekantis efektas	•
Plokščiasis gartraukis	•
Dengiamųjų grotelių spalva	Juoda
Riebalų filtro spalva	Nerūdijantysis plienas

Kaitviečių savybės

Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	1
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4

“PowerFlex” kaitvietės

Skaičius	1
Tipas	“Flex” kaitvietė
Galia, W	2200/2300
“Booster” funkcija, W	2600/3000

1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona

Padėtis	priekyje kairėje
Tipas	Dviejų grandinių žiedas
Dydis, mm	Ø 120-160
Maks. “Booster” galia, W	1500
Maks. galia, W	1200

2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona

Padėtis	gale kairėje
Tipas	Dviejų grandinių žiedas
Dydis, mm	Ø 140-210
Maks. “Booster” galia, W	2600
Maks. galia, W	2000

3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona

Padėtis	dešinėje
Tipas	“Flex” maisto ruošimo zona
Dydis, mm	210x380
Maks. “Booster” galia, W	3600

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu

620 mm | Individualios kaitvietės ir lanksti maisto ruošimo zona | “MattFinish”



EAN: 4002517034345 / Medžiagos numeris: 13095140 /
Senosios medžiagos numeris: 26D56493D

Valdymo patogumas

Valdymas jutikliniais mygtukais	“ComfortSelect Plus“
“Con@ctivity“	•
Skaitmeninis galios lygio rodymas	•
Indikatoriaus spalva	Geltona
Automatinė užvirinimo sistema	•
Nuolatinis puodo atpažinimas	•
Maisto pašildymas	•
“Stop&Go“ funkcija	•
“Recall“ funkcija	•
Laikmatis	•
Automatinio išjungimo funkcija	•
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	•
Aktyvintųjų anglių filtro prisotinimo indikatorius	•
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min.	•
Riebalų filtro būklės rodmuo	•

Efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A
Metinės energijos sąnaudos, kWh / metus	48,7
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,3
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė	A
Energijos sąnaudos tinklo parengties režimu, W	2,0
Laikas iki automatinės išjungties būsenos min.	10
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą min.	10
Laikas iki automatinio perjungimo į tinklo parengties režimą min.	10
Riebalų atskyrimo klasė	B

Patogi priežiūra

Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	•
Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga	•
Valymo apsauga	•
Greitas gartraukio vidaus valymas	•

Oro ištraukimas

Oro debito pakopa min. (m³/h) pagal EN 61591	230
Oro debito pakopa maks. (m³/h) pagal EN 61591	495
Intensyvus lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	635
Garso galios pakopa maž. (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	48
Garso galios pakopa didž. (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	66
Garso stiprumas veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	71
Garso slėgis min. (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	35,0
Garso slėgio pakopa didž. (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	59,0
Triukšmo slėgio lygis veikiant “Intensive” lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	59,0

Cirkuliuojantis oras

Oro debito pakopa min. (m³/h) pagal EN 61591	230
Oro debito pakopa maks. (m³/h) pagal EN 61591	490

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu

620 mm | Individualios kaitvietės ir lanksti maisto ruošimo zona | “MattFinish”



EAN: 4002517034345 / Medžiagos numeris: 13095140 /

Senosios medžiagos numeris: 26D56493D

“Booster” lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591	490
Garso galios pakopa maž. (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	55,0
Garso galios pakopa didž. (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3	71,0
Garso stiprumas veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3	71,0
Garso slėgis maž. (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	43,0
Garso slėgio pakopa didž. (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13	59,0
Garso slėgis veikiant “Booster” lygiu (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13	59,0

Sauga

Apsauginis išsijungimas	•
Užrakinimo funkcija	•
Paleidimo blokatorius	•
Apsauga nuo perkaitimo	•
Liekamosios šilumos indikatorius	•
Lango kontaktinio jungiklio jungtis	•

Techniniai duomenys

Matmenys, mm (plotis)	620
Matmenys, mm (aukštis)	198
Matmenys, mm (ilgis)	520
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	558 mm
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	487 mm
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	560
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	198
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	490
Svoris, kg	17
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	624
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	524
Bendra prijungta apkrova, kW	7,36
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50 - 60
Elektros laido ilgis, m	1,08


Pristatymo komplekte esantys priedai

Jungimo laidas	•
Aktyvintosios anglies filtras DKF 37-P	•
“Plug&Play” adapteris	•


KMDA 5649 FL MattFinish

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu


620 mm | Individualios kaitvietės ir lanksti maisto ruošimo zona | “MattFinish”




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA 5649 FL MattFinish







Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu

620 mm | Individualios kaitvietės ir lanksti maisto ruošimo zona | “MattFinish”



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air



KMDA 5649 FL MattFinish

Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu

620 mm | Individualios kaitvietės ir lanksti maisto ruošimo zona | “MattFinish”

