

WW 45 R
Cesto, vermelho
com capacidade de 45 l.



- Indicado para FG 40
- Altura (incl. pegas) 28,5, largura 61, profundidade 43 cm

Código EAN: 4002511097605 / Número de material: 02084680 /
Número de material antigo: 59100004D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
Calandras	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•

WW 45 R
Cesto, vermelho
com capacidade de 45 l.



Código EAN: 4002511097605 / Número de material: 02084680 /
Número de material antigo: 59100004D

PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•

WW 45 R
Cesto, vermelho
com capacidade de 45 l.

Código EAN: 4002511097605 / Número de material: 02084680 /
Número de material antigo: 59100004D

PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PIB 100	•
Categoria do produto	
Sistemas de arrumação/transporte	•

WW 45 R
Cesto, vermelho
com capacidade de 45 l.



Código EAN: 4002511097605 / Número de material: 02084680 /
Número de material antigo: 59100004D

Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Plástico
Cor	Encarnado
Volumes em l	45
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	285
Medida exterior, largura líquida em mm	610
Medida exterior, profundidade líquida em mm	430
Medida exterior, altura bruta em mm	290
Medida exterior, largura bruta em mm	610
Medida exterior, profundidade bruta em mm	430
Peso líquido [kg]	2,00
Peso bruto em kg	2,00