

FG 85

Estrutura móvel

com 4 rodas orientáveis, adequado para bacia WW 85.



- Indicado para cesto WW 85 da Miele Professional
- Altura 29,2 (altura da camada), largura 66, profundidade 41 cm

Código EAN: 4002511097827 / Número de material: 02101820 /  
Número de material antigo: 59120008D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
Calandras	•
Categoria do aparelho/ acessórios	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

FG 85

Estrutura móvel

com 4 rodas orientáveis, adequado para bacia WW 85.



Código EAN: 4002511097827 / Número de material: 02101820 /  
Número de material antigo: 59120008D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

FG 85

Estrutura móvel

com 4 rodas orientáveis, adequado para bacia WW 85.



Código EAN: 4002511097827 / Número de material: 02101820 /  
Número de material antigo: 59120008D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistemas de arrumação/transporte	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	OHNE
Cor	Azul Octo
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	292
Medida exterior, largura líquida em mm	660
Medida exterior, profundidade líquida em mm	410
Medida exterior, altura bruta em mm	340
Medida exterior, largura bruta em mm	670
Medida exterior, profundidade bruta em mm	415
Peso líquido [kg]	8,50
Peso bruto em kg	8,50