

TW 01

Carro de transporte em metal leve  
com capacidade de 223 l.



- Rodas móveis com travão
- Altura 76, largura 74, profundidade 60 cm

Código EAN: 4002511097650 / Número de material: 03049630 /  
Número de material antigo: 59110004D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
Calandras	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

TW 01

Carro de transporte em metal leve  
com capacidade de 223 l.



Código EAN: 4002511097650 / Número de material: 03049630 /  
Número de material antigo: 59110004D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

TW 01

Carro de transporte em metal leve  
com capacidade de 223 l.



Código EAN: 4002511097650 / Número de material: 03049630 /  
Número de material antigo: 59110004D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistemas de arrumação/transporte	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Alumínio
Volumes em l	223
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	760
Medida exterior, largura líquida em mm	740
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	760
Medida exterior, largura bruta em mm	740
Medida exterior, profundidade bruta em mm	600
Peso líquido [kg]	12,00
Peso bruto em kg	12,00