

FBW

Carrinho com fundo de mola em alumínio
com fundo móvel verticalmente para uma altura da pega consistente.



- Capacidade: 380 l litros
- 2 rodas móveis com travão
- Altura 86, largura 106, profundidade 71 cm

Código EAN: 4002511097674 / Número de material: 03049680 /
Número de material antigo: 59110006D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
Calandras	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

FBW

Carrinho com fundo de mola em alumínio

com fundo móvel verticalmente para uma altura da pega consistente.



Código EAN: 4002511097674 / Número de material: 03049680 /
Número de material antigo: 59110006D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

FBW

Carrinho com fundo de mola em alumínio

com fundo móvel verticalmente para uma altura da pega consistente.



Código EAN: 4002511097674 / Número de material: 03049680 /
Número de material antigo: 59110006D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
Categoria do produto	
Sistemas de arrumação/transporte	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Alumínio
Volumes em l	380
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	860
Medida exterior, largura líquida em mm	1060
Medida exterior, profundidade líquida em mm	710
Medida exterior, altura bruta em mm	860
Medida exterior, largura bruta em mm	1060
Medida exterior, profundidade bruta em mm	710
Peso líquido [kg]	25,00
Peso bruto em kg	25,00