

SD-B  
Injetor  
para butirómetro.



- Para carro injetor
- Rosca incluída, 4 x 140 mm\*

\* Incluindo rosca, diâmetro 4 x 140 mm, mais injetor plano 1,5 x 100 mm.

Código EAN: 4002511116955 / Número de material: 03583540 /  
Número de material antigo: 69708001D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Injetor	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	240
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Diâmetro em mm	4
Peso líquido em kg	0,01
Peso bruto em kg	0,02