

MSS 01
Silenciador
para a redução de ruídos de saída de ar.



- Flexível – p/ adapt. flexível aos sistemas de condutas existentes
- Comprimento aprox. 110 cm
- Resistente à temperatura até 200 °C
- Diâmetro interior: 150 mm, diâmetro exterior 200 mm
- Indicado para todos os tipos de aquecimento excepto gás

Código EAN: 4002511761865 / Número de material: 03799170 /
Número de material antigo: 59510029D

Gama de produtos	
Secadores	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
Categoria do produto	
Silenciador	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	OHNE
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	200
Medida exterior, largura líquida em mm	200
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1100
Medida exterior, altura bruta em mm	210
Medida exterior, largura bruta em mm	210
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1300
Peso líquido [kg]	2,02
Peso bruto em kg	3,95