

E 106/1

Complemento

para colocação perfeita de vidraria de boca larga, provetas graduadas, etc.



- Equipado com 26 ganchos de mola pequenos com 105 mm de altura
- A distância entre os ganchos de mola é de aprox. 60 mm

Código EAN: 400251115682 / Número de material: 03808320 /

Número de material antigo: 69510602D

| <b>Categorias de produto associadas</b>   |                |
|---|----------------|
| Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório   | •              |
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório                                      | •              |
| Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine  | •              |
| Equipamentos de limpeza para limpeza industrial de peças  | •              |
| Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório de grande capacidade para limpeza industrial de peças | •              |
| Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine para a limpeza industrial de peças           | •              |
| <b>Equipamentos compatíveis</b>   |                |
| G 7825  | •              |
| PG 8527   | •              |
| PG 8535   | •              |
| PG 8536   | •              |
| PLW 8636 [IPC]  | •              |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON]  | •              |
| PG 8504   | •              |
| PG 8583   | •              |
| PG 8583 CD  | •              |
| PG 8593   | •              |
| PLW 8615  | •              |
| PLW 8616  | •              |
| PLW 8617  | •              |
| PLW 8683  | •              |
| PLW 8683 CD   | •              |
| PLW 8693  | •              |
| PLW 6011  | •              |
| PLW 6111  | •              |
| PLW 7111  | •              |
| PLW 7111 [IPC]  | •              |
| PLW 8505  | •              |
| <b>Categoria do produto</b>   |                |
| Complemento/Módulo para copos graduados   | •              |
| Complemento/Módulo para vidraria de colo largo  | •              |
| <b>Âmbito de aplicação</b>  |                |
| Reprocessamento de vidraria de laboratório  | •              |
| Reprocessamento de provetas graduadas   | •              |
| <b>Caraterísticas do produto</b>  |                |
| Material  | Aço inoxidável |
| Cor   | Aço inoxidável |
| <b>Ligação elétrica padrão</b>  |                |
| Número de fases   | 0              |
| Tensão em V   | 0-0            |
| Frequência em Hz  | 0-0            |
| Potência total em kW  | 0,00-0,00      |
| Fusível em A  | 0-0            |

E 106/1

Complemento

para colocação perfeita de vidraria de boca larga, provetas graduadas, etc.



Código EAN: 400251115682 / Número de material: 03808320 /  
Número de material antigo: 69510602D

#### Dimensões e peso

|   |      |
|---|------|
| Medida exterior, altura líquida em mm       | 110  |
| Medida exterior, largura líquida em mm      | 220  |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 445  |
| Medida exterior, altura bruta em mm         | 250  |
| Medida exterior, largura bruta em mm        | 190  |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm   | 490  |
| Peso líquido em kg                          | 0,77 |
| Peso bruto em kg                            | 0,94 |