

E 166

Base de chapa perfurada
para limpeza delicada de material de lavagem delicado.




- Indicado para cesto inferior U 876
- Para optimização do jacto de lavagem

Código EAN: 4002511808867 / Número de material: 03808850 /
Número de material antigo: 67516601D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Base de chapa perfurada	•
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Aplicável no cesto inferior	U 876
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0

E 166

Base de chapa perfurada
para limpeza delicada de material de lavagem delicado.



Código EAN: 4002511808867 / Número de material: 03808850 /
Número de material antigo: 67516601D

Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1
Medida exterior, largura líquida em mm	460
Medida exterior, profundidade líquida em mm	460
Medida exterior, altura bruta em mm	15
Medida exterior, largura bruta em mm	530
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	1,06
Peso bruto em kg	1,50