


E 205
Complemento
para inserção ideal de copos.




- Indicado para cesto inferior U 890
- Para 17 copos com um diâmetro de 6,6 cm
- Com base perfurada para quebrar a força do jacto de lavagem
- Altura dos fixadores 220 mm
- A máxima altura de equipamento com copos é de 270 mm

Código EAN: 4002511808874 / Número de material: 03808980 /
Número de material antigo: 67520501D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Complemento para copos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Número de filas	2
Altura dos suportes em mm	220
Altura máxima de carga em mm	270
Aplicável no cesto inferior	APFD 220, U 890
Capacidade	
Copos até Ø 66 mm no máx [número]	17
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0

E 205
Complemento
para inserção ideal de copos.



Código EAN: 4002511808874 / Número de material: 03808980 /
Número de material antigo: 67520501D

Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	221
Medida exterior, largura líquida em mm	243
Medida exterior, profundidade líquida em mm	494
Medida exterior, altura bruta em mm	230
Medida exterior, largura bruta em mm	505
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	1,40
Peso bruto em kg	1,80