

E 329

Carro

para colocação perfeita de vidraria de colo estreito.



- Equipado com 39 injectores

Código EAN: 4002511116108 / Número de material: 03809340 /
Número de material antigo: 69532901D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Carro para vidraria estreita	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	39
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	502
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	517
Medida exterior, altura bruta em mm	545
Medida exterior, largura bruta em mm	160
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	5,50
Peso bruto em kg	6,20
Incluído na embalagem	
ID 90 Injetor Ø 2,5 mm, comprimento 90 mm [número]	4
ID 110 Injetor Ø 2,5 mm, comprimento 110 mm [número]	5
ID 140 Injetor Ø 4 mm, comprimento 140 mm [número]	5
ID 160 Injetor Ø 4 mm, comprimento 160 mm [número]	5
ID 180 Injetor Ø 4 mm, comprimento 180 mm [número]	5
ID 200 Injetor Ø 6 mm, comprimento 200 mm [número]	5
ID 220 Injetor Ø 6 mm, comprimento 220 mm [número]	5
ID 220 Injetor Ø 6 mm, comprimento 240 mm [número]	5
Injetor para doseador de pó [número]	1