

Código EAN: 4002511116115 / Número de material: 03809350 /

E 331 Carro para colocação perfeita de butirómetros.



• Equipado com 39 injectores

Número de material antigo: 69533101D	
Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	<u>•</u>
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	<u> </u>
Categoria do produto	
Outros carros	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de butirómetros	•
Capacidade	
Butirómetro [número]	39
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	502
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	517
Medida exterior, altura bruta em mm	500
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	5,20
Peso bruto em kg	7,10
Incluído na embalagem	
SD-B injetor para butirómetro [número]	39
Injetor para doseador de pó [número]	1