

E 414

Carro

para colocação perfeita de vidraria de colo estreito.



- Equipado com 37 injectores
- Equipado com ligação para secagem com ar quente
- Fixador ML/2 p/ reconhecimento auto. carro/sensor braço aspersor

Código EAN: 4002511116733 / Número de material: 03810190 /
Número de material antigo: 69541401D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Carro com ligação para secagem com ar quente	•
Carro para vidraria estreita	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	37
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	502
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	517
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	545
Peso líquido em kg	6,10
Peso bruto em kg	7,10
Incluído na embalagem	
ID 90 Injetor Ø 2,5 mm, comprimento 90 mm [número]	4
ID 110 Injetor Ø 2,5 mm, comprimento 110 mm [número]	3
ID 140 Injetor Ø 4 mm, comprimento 140 mm [número]	5
ID 160 Injetor Ø 4 mm, comprimento 160 mm [número]	5
ID 180 Injetor Ø 4 mm, comprimento 180 mm [número]	5
ID 200 Injetor Ø 6 mm, comprimento 200 mm [número]	5
ID 220 Injetor Ø 6 mm, comprimento 220 mm [número]	5
ID 220 Injetor Ø 6 mm, comprimento 240 mm [número]	5
Injetor para doseador de pó [número]	1