

E 316

Barril em plástico

para abastecimento de resinas descartáveis



- Com tampa e funil para resinas descartáveis
- Equipado com tampa e funil
- Conjunto de abastecimento, até 30 litros
- Conjunto de abastecimento para resinas descartáveis (30 litros)

Código EAN: 4002511115309 / Número de material: 03830360 /
Número de material antigo: 69431601D

| Categorias de produto associadas | |
|--|---|
| Máquinas de lavar louça de água renovada | • |
| Máquinas de lavar louça de tanque | • |
| Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar térmicas | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar, medicina | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8164 | • |
| PG 8165 | • |
| PG 8166 | • |
| PG 8169 | • |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |

E 316

Barril em plástico

para abastecimento de resinas descartáveis



Código EAN: 4002511115309 / Número de material: 03830360 /
Número de material antigo: 69431601D

| | |
|---|----------|
| PFD 408 U | • |
| PTD 701 | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| PTD 704 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Categoria do produto | |
| Reprocessamento da água | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Plástico |
| Cor | Azul |
| Ligação elétrica padrão | |
| Número de fases | 0 |
| Tensão em V | 0 |
| Frequência em Hz | 0 |
| Potência total em kW | 0,00 |
| Fusível em A | 0 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 0 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 0 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 0 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 335 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 335 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 550 |
| Peso líquido em kg | 1,86 |
| Peso bruto em kg | 2,64 |