


A 16
Tampa
para fixação de material de lavagem sensível.



- 1 mm malha metálica, 5 mm malha, 4 mm moldura

Código EAN: 4002511860971 / Número de material: 03981990 /
Número de material antigo: 69745004D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Tampa	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	19
Medida exterior, largura líquida em mm	230
Medida exterior, profundidade líquida em mm	215
Medida exterior, altura bruta em mm	40
Medida exterior, largura bruta em mm	250
Medida exterior, profundidade bruta em mm	255
Peso líquido em kg	0,15
Peso bruto em kg	0,30