

E 459
Complemento
para inserção ideal de copos.



- Indicado p/ compl. de cesto sup. O 898 e cesto inferior U 876
- Para 12 copos com um diâmetro máx. de 7 cm
- Altura máx. dos copos 22 cm
- Com base perfurada para otimização do jacto de água

Código EAN: 4002511958197 / Número de material: 04326630 /
Número de material antigo: 67545901D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Complemento para copos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de filas	2
Aplicável no cesto superior	O 898
Aplicável no cesto inferior	U 876
Capacidade	
Copos até Ø 70 mm no máx [número]	12
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0

E 459
Complemento
para inserção ideal de copos.



Código EAN: 4002511958197 / Número de material: 04326630 /
Número de material antigo: 67545901D

Potência total em kW	0,00
----------------------	------

Fusível em A	0
--------------	---

Dimensões e peso	
-------------------------	--

Medida exterior, altura líquida em mm	170
---------------------------------------	-----

Medida exterior, largura líquida em mm	200
--	-----

Medida exterior, profundidade líquida em mm	460
---	-----

Medida exterior, altura bruta em mm	185
-------------------------------------	-----

Medida exterior, largura bruta em mm	240
--------------------------------------	-----

Medida exterior, profundidade bruta em mm	485
---	-----

Peso líquido em kg	1,37
--------------------	------

Peso bruto em kg	1,63
------------------	------