


E 437

Cesto de talheres  
para inserção de talheres.




- Indicado p/ compl. de cesto sup. O 885 e de cesto inferior U 876
- 18 comp. 5,9 x 4,4; 2 comp. 5,9 x 5,9; 16 comp. 4,4 x 4,4 cm

Código EAN: 4002511958210 / Número de material: 04326640 /  
Número de material antigo: 67543701D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Complemento para talheres	•
Contentor em aço inox com pega de transporte	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	36
Largura do compartimento em mm	44
Comprimento do compartimento em mm	44
Aplicável no cesto superior	O 898
Aplicável no cesto inferior	U 876
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0

E 437

Cesto de talheres  
para inserção de talheres.



Código EAN: 4002511958210 / Número de material: 04326640 /  
Número de material antigo: 67543701D

Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	70
Medida exterior, largura líquida em mm	211
Medida exterior, profundidade líquida em mm	436
Medida exterior, altura bruta em mm	175
Medida exterior, largura bruta em mm	250
Medida exterior, profundidade bruta em mm	485
Peso líquido em kg	2,20
Peso bruto em kg	2,52