

APWM 068

Módulo de recuperação de água para a reutilização de água pouco suja.



- Potencial poupança de água c/ máquina de lavar 20 kg: aprox. 34 %
- Montagem simples, também possível posteriormente
- Conteúdo: reservatório de água, unidade de filtro, uniões de tubo

Código EAN: 4002512063845 / Número de material: 04451340 /
Número de material antigo: 59510304D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Categoria do aparelho/acessórios	
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Categoria do produto	
Recuperação de água	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	930
Medida exterior, largura líquida em mm	800
Medida exterior, profundidade líquida em mm	850
Medida exterior, altura bruta em mm	890
Medida exterior, largura bruta em mm	820
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1000
Peso líquido [kg]	48,00
Peso bruto em kg	60,00