


E 940

Carro

para colocação perfeita de vidraria de colo estreito em 2 níveis.



- O carro injectora também pode ser utilizado sem o nível superior
- Régua magnética para reconhecimento automático do carro
- Nível inferior com total de 115 injectores com bloqueio

Código EAN: 4002512145473 / Número de material: 04607630 /
Número de material antigo: 69594001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
Categoria do produto	
Carro para vidraria estreita	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	115
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	565
Medida exterior, largura líquida em mm	640
Medida exterior, profundidade líquida em mm	790
Medida exterior, altura bruta em mm	760
Medida exterior, largura bruta em mm	800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1200
Peso líquido em kg	35,00
Peso bruto em kg	45,00
Incluído na embalagem	
Régua magnética para deteção automática do carro (sem ímanes) [número]	1