

E 147/1

Complemento

para colocação perfeita de 10-12 copos.



- Adequado para 10 – 12 copos, máx. Ø 80 mm
- Revestimento em plástico

Código EAN: 4002512122313 / Número de material: 04746620 /

Número de material antigo: 68514703D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Outros complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Capacidade	
Copos de lavagem de boca [número]	12
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	155
Medida exterior, largura líquida em mm	220
Medida exterior, profundidade líquida em mm	455
Medida exterior, altura bruta em mm	260
Medida exterior, largura bruta em mm	510
Medida exterior, profundidade bruta em mm	240
Peso líquido em kg	1,29
Peso bruto em kg	1,59