

E 815
Complemento
para inserção ideal de copos.



- Indicado para cesto inferior U 890
- Para 10 copos de cerveja
- Altura do fixador 240 mm, distância entre fixadores 95 mm

Código EAN: 4002512259446 / Número de material: 05018670 /
Número de material antigo: 67581501D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Complemento para copos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Distância entre suportes em mm	95
Altura dos suportes em mm	240
Aplicável no cesto inferior	U 890
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0

E 815
Complemento
para inserção ideal de copos.



Código EAN: 4002512259446 / Número de material: 05018670 /
Número de material antigo: 67581501D

Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	252
Medida exterior, largura líquida em mm	220
Medida exterior, profundidade líquida em mm	513
Medida exterior, altura bruta em mm	250
Medida exterior, largura bruta em mm	230
Medida exterior, profundidade bruta em mm	505
Peso líquido em kg	1,58
Peso bruto em kg	1,98