


E 888
Complemento
para inserção ideal de pratos.



- Indicado para cesto inferior U 890
- Para 18 pratos com um diâmetro máx. de 30 cm
- Altura do fixador 175 mm, distância entre fixadores 30 mm

Código EAN: 4002512259682 / Número de material: 05018690 /
Número de material antigo: 67588801D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Complemento para pratos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Distância entre suportes em mm	30
Altura dos suportes em mm	175
Aplicável no cesto inferior	U 890
Capacidade	
Pratos até Ø 300 mm [número]	18
Pratos até Ø 350 mm [número]	9
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0

E 888
Complemento
para inserção ideal de pratos.



Código EAN: 4002512259682 / Número de material: 05018690 /
Número de material antigo: 67588801D

Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	175
Medida exterior, largura líquida em mm	460
Medida exterior, profundidade líquida em mm	460
Medida exterior, altura bruta em mm	205
Medida exterior, largura bruta em mm	520
Medida exterior, profundidade bruta em mm	535
Peso líquido em kg	1,00
Peso bruto em kg	2,17