

## E 702 Encaixe para aumento da capacidade com dois cestos de rede adicionais.



- Um nível adicional para o carro E 525/2 ou E 701/2
- Para colocação de 2 caixas de rede DIN adicionais

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Categoria do produto	
Outros complementos/Outro módulo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	2
Cestos de rede SPRI [número]	1
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	560
Medida exterior, largura líquida em mm	160
Medida exterior, profundidade líquida em mm	530
Medida exterior, altura bruta em mm	610
Medida exterior, largura bruta em mm	260
Medida exterior, profundidade bruta em mm	535
Peso líquido em kg	3,50
Peso bruto em ka	4,50