

E 713

Carro

para colocação de 2 contentores DIN incl. tampa e 4 caixas de rede em 3 níveis.



- Equipado com 2 braços de lavagem integrados
- As alturas de montagem dos níveis individuais são diferentes
- Régua magn. p/ reconhecimento automático do carro (sem ímanes ML)
- Equipado com uma ligação para 5 instrumentos ociosos
- Equipado com ligação para secagem com ar quente

Código EAN: 4002512401944 / Número de material: 05221550 /
Número de material antigo: 69571301D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
G 7826	•
Categoria do produto	
Carro para complementos	•
Carro para contentores	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de contentores	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	4
Cestos de rede SPRI [número]	2
Contentor DIN de 15 cm de altura [número]	2
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	530
Medida exterior, largura líquida em mm	575
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	560
Medida exterior, largura bruta em mm	640
Medida exterior, profundidade bruta em mm	680
Peso líquido em kg	9,70
Peso bruto em kg	10,00
Incluído na embalagem	
Régua magnética para deteção automática do carro (sem ímanes) [número]	1