

ML

Ímanes

para reconhecimento automático do carro/sensor de braço aspersor do carro.



- 15 códigos diferentes reguláveis
- 6 ímanes para a barra magnética montada na respetiva aplicação

Código EAN: 4002512423083 / Número de material: 05267440 /
Número de material antigo: 69745702D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•

Equipamentos compatíveis

G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•

Categoria do produto

Régua magnética para deteção automática do carro	•
--	---

Caraterísticas do produto

Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável, Preto

Ligação elétrica padrão

Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0

Dimensões e peso

Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	70
Peso líquido em kg	0,85
Peso bruto em kg	1,00