

HM 16-83

Calandra elétrica

com equipamento profissional para os melhores resultados.



- Rendimento de 15.0 kg/h*, diâmetro do rolo de 160 mm, largura de trabalho 830 mm
- Engomar confortavelmente sentado
- Ritmo de trabalho individual graças à velocid. variável dos rolos
- Revestimento duradouro com lamelas – pano ARAMID
- Design robusto para uma utilização profissional

* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 20 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.

Código EAN: 4002512404112 / Número de material: 05333200 /
Número de material antigo: 53168301D

Construção e modelo	
Modelo	Entrada e saída de roupa pela frente
Possibilidade de montagem na parede	•
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Branco lótus
Diâmetro do rolo em mm	160
Largura de trabalho em mm	830
Material do berço	Alumínio
Revestimento da calandra	Tapete em feltro e poliéster
Pano da calandra	Tecido Aramid
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para utilização Offshore	•
Adequado para marinha	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para residências particulares	•
Dados de potência	
Rendimento máximo da calandra com 20% de humidade residual em kg/h	15,0
Horas de funcionamento testadas	2500
Comando	
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor Touch (opcional)	Drehwahlschalter
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	2,0
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	4,5
Temperatura ajustável	Em níveis de temperatura
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	AC 220-240V 50-60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	2,70-3,30
Potência total em kW	2,80-3,30
Fusível em A	16
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	960
Medida exterior, largura em mm	1050
Medida exterior, profundidade em mm	380
Medida exterior, altura bruta em mm	1010
Medida exterior, largura bruta em mm	1110
Medida exterior, profundidade bruta em mm	445
Peso líquido em kg	40
Peso bruto em kg	47
Carga máxima no piso em N/m ²	372
Equipamento	
2 pés	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação	•

HM 16-83

Calandra elétrica

com equipamento profissional para os melhores resultados.



Código EAN: 4002512404112 / Número de material: 05333200 /
Número de material antigo: 53168301D

Braço de apoio	•
4 Rodas antirriscos	•
Tábua de apoio	•
Retorno da roupa	•
Possibilidade de engomar na posição sentada	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Normas e certificados	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•