

APWM 016

Válvula anti-retorno

para a montagem na mangueira de dosagem P2.



- Para meios de dosagem alcalinos e ácidos *

* Com a válvula antirretorno é impedido o retorno do meio de dosagem.

Nota: em caso de utilização de agentes clarificantes ou amido líquido, a válvula antirretorno não deve ser utilizada na mangueira de dosagem, pois estes podem colar na válvula.

Código EAN: 4002512614054 / Número de material: 05571620 /
Número de material antigo: 59170078D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Categoria do aparelho/acessórios	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Plástico
Cor	Cinzentos
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	40
Medida exterior, largura líquida em mm	80
Medida exterior, profundidade líquida em mm	40
Medida exterior, altura bruta em mm	130
Medida exterior, largura bruta em mm	350
Medida exterior, profundidade bruta em mm	170
Peso líquido [kg]	0,32
Peso bruto em kg	0,40