


A 5  
Cobertura  
para fixação perfeita de material de lavagem sensível.



- Moldura aço inox c/ rede material sintét. (qual. material PA 12)
- Para usar no O 184 e U 184

Código EAN: 4002513126310 / Número de material: 05637190 /  
Número de material antigo: 69500501D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoria do produto</b>	
Cobertura	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Arame, rev. em Rilsan, Plástico
Cor	Branco
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	8
Medida exterior, largura líquida em mm	280
Medida exterior, profundidade líquida em mm	280
Medida exterior, altura bruta em mm	20
Medida exterior, largura bruta em mm	470
Medida exterior, profundidade bruta em mm	470
Peso líquido em kg	0,40
Peso bruto em kg	0,55