

SBWR Base com rodas incl. tabuleiro inf., sem passagens para instalações de ligações para PG 8527.



- Para versão com bomba de esgoto
- Rodas para empurrar a máquina em caso de serviço de assistência
- Instalação da tubagem de alimentação a partir de cima
- Fácil acesso em caso de assistência

Número de material antigo: 69371005D	
Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
Categoria do produto	
Sapata/base para encastrar	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	100
Medida exterior, largura líquida em mm	1150
Medida exterior, profundidade líquida em mm	856
Medida exterior, altura bruta em mm	110
Medida exterior, largura bruta em mm	1140
Medida exterior, profundidade bruta em mm	860
Peso líquido em kg	27,00

Código EAN: 4002513200744 / Número de material: 05653140 /