

C 4070 EUR WM

Mealheiro em aço inoxidável

com examinador mecânico para EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 e moedas 2/5/7/8/9.



- Modo de aprendizagem e possibilidade de programação pelo PC
- Indicado para operação temporizada ou por programa
- É necessário um adaptador para operação temporizada
- Aparelho de instalação livre para colocação no tampo da máquina
- Altura 25,8, largura 17,5, profundidade 15,5 cm

Código EAN: 4002513259964 / Número de material: 05708820 /
Número de material antigo: 59407001D

| Categorias de produto associadas | |
|----------------------------------|---|
| Máquinas de lavar roupa | • |
| Secadores | • |
| Calandras | • |
| Categoria do aparelho/acessórios | |
| PM 1210 | • |
| PM 1214 | • |
| PM 1217 | • |
| PRI 210 | • |
| PRI 214 | • |
| PRI 217 | • |
| PT 5135 C | • |
| PT 5136 | • |
| PT 5137 WP | • |
| PT 5140 WP | • |
| PT 5141 WP | • |
| PT 5145 C | • |
| PT 5155 C | • |
| PT 5156 | • |
| PT 5157 WP | • |
| PT 5186 | • |
| PT 7186 | • |
| PT 7188 | • |
| PT 7135 C | • |
| PT 7136 | • |
| PT 7137 WP | • |
| PT 7138 | • |
| PT 8203 | • |
| PT 8251 | • |
| PT 8251 COP | • |
| PT 8253 | • |
| PT 8257 | • |
| PT 8257 WP | • |
| PT 8301 | • |
| PT 8301 COP | • |
| PT 8303 | • |
| PT 8331 | • |
| PT 8331 COP | • |
| PT 8333 | • |
| PT 8333 HW | • |
| PT 8337 | • |
| PT 8337 HW | • |
| PT 8337 WP | • |
| PT 9136 | • |
| PT 9137 WP | • |
| PW 413 | • |
| PW 418 | • |
| PW 5064 | • |
| PW 5062 | • |
| PW 5055 | • |

C 4070 EUR WM

Mealheiro em aço inoxidável

com examinador mecânico para EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 e moedas 2/5/7/8/9.



Código EAN: 4002513259964 / Número de material: 05708820 /
Número de material antigo: 59407001D

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| PW 5065 | • |
| PW 5070 | • |
| PW 5082 | • |
| PW 5105 Vario | • |
| PW 6055 | • |
| PW 6065 | • |
| PW 6055 Vario | • |
| PW 6065 Vario | • |
| PW 6065 Plus | • |
| PW 6068 Plus | • |
| PW 6080 | • |
| PW 6088 | • |
| PW 6107 | • |
| PW 6137 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PW 9055 | • |
| PW 9065 | • |
| PWT 6089 | • |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 509 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PDR 500-08 | • |
| PDR 507 | • |
| PDR 900-08 | • |
| PDR 908 | • |
| PWM 511 | • |
| PWM 909 | • |
| PWM 514 | • |
| PWM 912 | • |
| PWM 916 | • |
| PWM 920 | • |
| PDW 909 | • |
| PDR 510 | • |
| PDR 910 | • |
| PDR 514 | • |
| PDR 914 | • |
| PDR 518 | • |
| PDR 918 | • |
| Categoria do produto | |
| Sistema de pagamento | • |
| Mealheiro | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Ligação elétrica | AC 220-240V 50-60HZ |
| Material | Aço inoxidável |

C 4070 EUR WM

Mealheiro em aço inoxidável

com examinador mecânico para EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 e moedas 2/5/7/8/9.



Código EAN: 4002513259964 / Número de material: 05708820 /
Número de material antigo: 59407001D

Cor

Aço inoxidável

Dimensões e peso

| | |
|---|------|
| Medida exterior, altura líquida em mm | 258 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 176 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 155 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 325 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 245 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 195 |
| Peso líquido [kg] | 4,43 |
| Peso bruto em kg | 5,76 |

Normas e certificados

CE

•