

C 4070 EUR WM

Mealheiro em aço inoxidável

com examinador mecânico para EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 e moedas 2/5/7/8/9.



- Modo de aprendizagem e possibilidade de programação pelo PC
- Indicado para operação temporizada ou por programa
- É necessário um adaptador para operação temporizada
- Aparelho de instalação livre para colocação no tampo da máquina
- Altura 25,8, largura 17,5, profundidade 15,5 cm

Código EAN: 4002513259964 / Número de material: 05708820 /
Número de material antigo: 59407001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C 4070 EUR WM

Mealheiro em aço inoxidável

com examinador mecânico para EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 e moedas 2/5/7/8/9.



Código EAN: 4002513259964 / Número de material: 05708820 /
Número de material antigo: 59407001D

PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
Categoria do produto	
Sistema de pagamento	•
Mealheiro	•

C 4070 EUR WM

Mealheiro em aço inoxidável

com examinador mecânico para EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 e moedas 2/5/7/8/9.



Código EAN: 4002513259964 / Número de material: 05708820 /
Número de material antigo: 59407001D

Caraterísticas do produto

Ligação elétrica	AC 220-240V 50-60HZ
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	258
Medida exterior, largura líquida em mm	176
Medida exterior, profundidade líquida em mm	155
Medida exterior, altura bruta em mm	325
Medida exterior, largura bruta em mm	245
Medida exterior, profundidade bruta em mm	195
Peso líquido [kg]	4,43
Peso bruto em kg	5,76

Normas e certificados

CE

•