

ML/2

Régua magnética

para reconhecimento automático do carro/sensor de braço aspersor do carro.



- ML/2 é condição prévia para uso do sensor de braço aspersor
- 5 ímanes, de combinação variável
- 15 combinações possíveis

Código EAN: 4002513274158 / Número de material: 05723270 /
Número de material antigo: 69745703D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Régua magnética para deteção automática do carro	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável, Preto
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	9
Medida exterior, largura líquida em mm	25
Medida exterior, profundidade líquida em mm	275
Medida exterior, altura bruta em mm	95
Medida exterior, largura bruta em mm	205
Medida exterior, profundidade bruta em mm	315
Peso líquido em kg	0,17
Peso bruto em kg	0,32