

A 19
Tampa
para fixação de material de lavagem sensível.



- Chapa perfurada 7 x 7 x 3 mm
- Adequado para utilização E 969

Código EAN: 4002513298758 / Número de material: 05746210 /
Número de material antigo: 69796901D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Tampa	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	18
Medida exterior, largura líquida em mm	251
Medida exterior, profundidade líquida em mm	351
Medida exterior, altura bruta em mm	70
Medida exterior, largura bruta em mm	275
Medida exterior, profundidade bruta em mm	515
Peso líquido em kg	0,55
Peso bruto em kg	0,70