

FP 20

Placa de filtro

para reprocessamento de peças de mão ou angulares com utilização do AUF 1/AUF 2.



- Para evitar bloqueios por partículas pequenas
- Porosidade 2
- 20 placas de filtro por embalagem

Código EAN: 4002513505498 / Número de material: 06059480 /
Número de material antigo: 69751201D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Caraterísticas do produto	
Cor	Branco
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	30
Medida exterior, largura líquida em mm	100
Medida exterior, profundidade líquida em mm	125
Medida exterior, altura bruta em mm	28
Medida exterior, largura bruta em mm	125
Medida exterior, profundidade bruta em mm	167
Diâmetro em mm	30
Peso líquido em kg	0,06
Peso bruto em kg	0,10