


E 902/1

Carro

para colocação de até 3 conjuntos BO-CMI no sistema modular.



- Adequado para 6 complementos com injectores/adapt. integrados
- Níveis inf e sup livres p/ colocar complementos, por ex. E 142
- Equipado com ligação para secagem com ar quente
- Régua magn. p/ reconhecimento automático carro (incl. íman ML)
- Limpeza em simultâneo dos cestos da cuba e dos conjuntos CMI

Código EAN: 4002513505542 / Número de material: 06059530 /
Número de material antigo: 69590202D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Carro para instrumentos CMI	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	3
Cestos de rede SPRI [número]	1
Conjuntos CMI [número]	3
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	620
Medida exterior, largura líquida em mm	640
Medida exterior, profundidade líquida em mm	790
Medida exterior, altura bruta em mm	650
Medida exterior, largura bruta em mm	650
Medida exterior, profundidade bruta em mm	800
Peso líquido em kg	24,00
Peso bruto em kg	34,00
Incluído na embalagem	
E 362 parafusos cegos [número]	6
E 444 tambor para cabos de fibra óptica/tubos de sucção [número]	3
E 445: 12 tampas para casquilhos E 442, abertura com Ø 6 mm [número]	2
E 446: 12 tampas para casquilhos E 443, abertura com Ø 10 mm [número]	1
E 905/1 Complemento do módulo para instrumentos CMI curtos [número]	3
E 906/1 Complemento do módulo para instrumentos CMI longos [número]	3
Tubo de silicone de 2 m Ø 5 mm	•
Régua magnética para deteção automática do carro (sem ímanes) [número]	1