

E 741/1

Carro

para colocação perfeita de módulos até 1 - 4 níveis.



- Em função do tam. do material de lavagem, poss. inserir até 3 mód.
- Acoplamento do carro para alimentação de água e ar de secagem
- As alturas de montagem dos níveis individuais são diferentes

Código EAN: 4002513512267 / Número de material: 06070360 /  
Número de material antigo: 69574102D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros carros	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	680
Medida exterior, largura líquida em mm	530
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	550
Medida exterior, largura bruta em mm	640
Medida exterior, profundidade bruta em mm	650
Peso líquido em kg	12,00
Peso bruto em kg	12,80