


CKSL

Cartão chave

para o bloqueio/desbloqueio específico do utilizador do Profitronic M.



- Indicado p/ PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
- Indicado para PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Indicado para PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
- Indicado para PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)

Código EAN: 4002513737295 / Número de material: 06235420 /  
Número de material antigo: 59170179D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
<b>Categoria do produto</b>	
Documentação do processo/dos dados operacionais/comunicação	•
Outros acessórios	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	OHNE
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	95
Medida exterior, largura bruta em mm	110
Medida exterior, profundidade bruta em mm	80
Peso líquido [kg]	0,00
Peso bruto em kg	0,02