


PM 1418 [EL L GE]

Calandra elétrica

com revestimento de lamelas e cintas de introdução.



- Rendimento de 90.0 kg/h*, diâmetro do rolo de 365 mm, largura de trabalho 1750 mm
- Excelentes resultados graças ao berço HPC
- Rápido arrefecimento dos têxteis – mesa de saída EasyFold
- Posicionamento flexível – Pedal FlexControl
- Operação simples – temperatura e velocidade do rolo reguláveis

* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 25 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.


Código EAN: 4002513964578 / Número de material: 06613930 /
Número de material antigo: 53381707D

Construção e modelo	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Azul Octo
Diâmetro do rolo em mm	365
Largura de trabalho em mm	1750
Material do berço	Alumínio
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola lamelar
Pano da calandra	Tecido Aramid
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para utilização Offshore	•
Adequado para marinha	•
Dados de potência	
Rendimento máximo da calandra com 25% de humidade residual em kg/h	90,0
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	54,0
Horas de funcionamento testadas	20000
Comando	
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor Touch (opcional)	Drehwahlschalter
Configuração do programa	Definição de parâmetros do programa definidos
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	6,0
Temperatura ajustável	Contínua
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 380-415V 50-60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	21,40
Potência total em kW	22,20
Fusível em A	50
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	1095
Medida exterior, largura em mm	2478
Medida exterior, profundidade em mm	1442
Medida exterior, altura bruta em mm	1388
Medida exterior, largura bruta em mm	2576
Medida exterior, profundidade bruta em mm	996
Peso líquido em kg	395
Peso bruto em kg	460
Carga máxima no piso em N	4042

PM 1418 [EL L GE]

Calandra elétrica

com revestimento de lamelas e cintas de introdução.



Código EAN: 4002513964578 / Número de material: 06613930 /
Número de material antigo: 53381707D

Nível de emissões

Nível de ruído no local de trabalho	57 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	12,60

Equipamento

Mesa de saída patenteada EasyFold	•
Berço HPC	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal FlexControl	•
Mesa de introdução com introdução de cinto	•
Desenrolador de roupa	•
Caixa para roupa	•
Retorno de roupa (opção)	•
Cobertura (opção)	•
Elevada pressão de contacto	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•

Normas e certificados

CE	•
EAC	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•