


PM 1421 [G L GE]

Calandra a gás

com revestimento de lamelas e cintas de introdução.



- Rendimento de 70.0 kg/h*, diâmetro do rolo de 365 mm, largura de trabalho 2040 mm
- Excelentes resultados graças ao berço HPC
- Rápido arrefecimento dos têxteis – mesa de saída EasyFold
- Posicionamento flexível – Pedal FlexControl
- Operação simples – temperatura e velocidade do rolo reguláveis

* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 25 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.


Código EAN: 4002513964615 / Número de material: 06614090 /
Número de material antigo: 53382037D

Construção e modelo	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Azul Octo
Diâmetro do rolo em mm	365
Largura de trabalho em mm	2040
Material do berço	Alumínio
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola lamelar
Pano da calandra	Tecido Aramid
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para utilização Offshore	•
Adequado para marinha	•
Dados de potência	
Rendimento máximo da calandra com 25% de humidade residual em kg/h	70,0
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	41,9
Horas de funcionamento testadas	20000
Comando	
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor Touch (opcional)	Drehwahlschalter
Configuração do programa	Definição de parâmetros do programa definidos
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	6,0
Temperatura ajustável	Contínua
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	3N AC 380-415V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento a gás em KW	30,00
Potência total em kW	0,90
Fusível em A	10
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	1095
Medida exterior, largura em mm	2768
Medida exterior, profundidade em mm	1442
Medida exterior, altura bruta em mm	1388
Medida exterior, largura bruta em mm	2866
Medida exterior, profundidade bruta em mm	996
Peso líquido em kg	490
Peso bruto em kg	560
Carga máxima no piso em N	5003

PM 1421 [G L GE]

Calandra a gás

com revestimento de lamelas e cintas de introdução.



Código EAN: 4002513964615 / Número de material: 06614090 /
Número de material antigo: 53382037D

Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	63 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	15,10
Equipamento	
Mesa de saída patenteada EasyFold	•
Berço HPC	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal FlexControl	•
Mesa de introdução com introdução de cinto	•
Desenrolador de roupa	•
Caixa para roupa	•
Retorno de roupa (opção)	•
Cobertura (opção)	•
Elevada pressão de contacto	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Normas e certificados	
CE	•
Gás DVGW	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•