

E 405/1

Carro

para colocação perfeita de até 38 pipetas, ligação para secagem com ar quente.



- Adequado para 38 pipetas em 3 série
- 1.ª série: 10 pipetas 100 ml (até 550 mm), dist. entre barras 20 mm
- 2.ª série: 14 pipetas 25 ml, dist. entre barras 26 mm
- 3.ª série: 14 pipetas 10 ml, dist. entre barras 26 mm
- Fixador ML/2 p/ reconhecimento auto. carro/sensor braço aspersor

Código EAN: 4002514087078 / Número de material: 06727920 /
Número de material antigo: 69540502D

| | |
|--|--------------------------|
| Categorias de produto associadas | |
| Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Categoria do produto | |
| Carro com ligação para secagem com ar quente | • |
| Carro para pipetas | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Aço inoxidável, Plástico |
| Cor | Aço inoxidável, Preto |
| Número de filas | 3 |
| Âmbito de aplicação | |
| Reprocessamento de pipetas/tubos | • |
| Capacidade | |
| Pipetas [número] | 38 |
| Ligação elétrica padrão | |
| Número de fases | 0 |
| Tensão em V | 0 |
| Frequência em Hz | 0 |
| Potência total em kW | 0,00 |
| Fusível em A | 0 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 502 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 535 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 517 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 500 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 540 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 530 |
| Peso líquido em kg | 6,20 |
| Peso bruto em kg | 8,10 |