

APWM 063

Kit de montagem para condução de vapores e espuma



- Utilizável para PW 6xx1 e máquinas de lavar roupa Benchmark
- Para modelos com aquecimento eléctrico e a vapor

Código EAN: 4002514138923 / Número de material: 06789410 /
Número de material antigo: 59170296D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar roupa	•
Gama dos aparelhos/acessórios	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6241	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Categoria do produto	
Dissipação de vapor/espuma	•
Caraterísticas do produto	
Ligação eléctrica	OHNE
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	130
Medida exterior, largura líquida em mm	200
Medida exterior, profundidade líquida em mm	350
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	240
Medida exterior, profundidade bruta em mm	425
Peso líquido [kg]	0,81
Peso bruto em kg	1,14